


Visualice toda la imagen y economice tiempo
Use un escáner B-scan con ruedas



Medidor de espesores 38DL PLUS[®] con escáner y opción *software* B-scan de codificación



Revisión de representaciones B-scan con el *software* GageView

Ventajas

- Conecte un codificador al 38DL PLUS para producir representaciones B-scan de espesor por codificación unilineal
- Capture y visualice un perfil de espesor en base a una distancia lineal
- Guarde sus representaciones B-scan para consultarlas en el 38DL PLUS o cargarlas en el *software* de interfaz de espesores GageView[®] para ampliar las capacidades de generación de informes

Aplicaciones

Obtenga información invaluable a través de los análisis de áreas corroídas o picadas en:

- Tuberías
- Piso y paredes de tanques