


# Vue d'ensemble et économie de temps

## Tirez profit du chariot de codeur B-scan



Le mesureur d'épaisseur 38DL PLUS<sup>®</sup> équipé de l'option logicielle et du chariot B-scan



Examen du B-scan dans le logiciel d'interface GageView

## Avantages

- Connectez un codeur au 38DLP et obtenez des B-scans d'épaisseur codés sur une seule ligne
- Capturez et affichez le profil d'épaisseur sur une distance linéaire
- Sauvegardez les B-scans sur le 38DLP à des fins d'examens ou téléchargez-les vers le logiciel d'interface GageView<sup>®</sup> pour des capacités avancées de génération de rapports

## Applications

Obtenez de précieux renseignements grâce à l'analyse de zones piquées ou corrodées :

- Tuyauterie
- Parois et fonds des réservoirs