


Экономьте время, просматривая данные на большом экране!

Используйте тележку с кодировщиком В-скан



Толщиномер 38DL PLUS<sup>®</sup> с программной опцией В-скан и тележкой с кодировщиком



Просмотр данных В-скан в программе GageView

## Преимущества

- Подключите кодировщик к 38DLP для создания однострочных кодированных В-сканов толщины
- Зафиксируйте и отобразите профиль толщины на линейном расстоянии
- Сохраните В-сканы для просмотра в 38DLP или загрузите данные в интерфейсную программу GageView<sup>®</sup> для создания полных отчетов

## Применение

Анализ корродированных или изъязвленных зон:

- Трубопроводы
- Днище и стенки резервуаров