


et le logiciel d'inspection de la corrosion


Deux modes d'inspection, un seul appareil. Cessez de traîner sur site de multiples appareils pour effectuer vos inspections de la corrosion par ultrasons conventionnels. L'EPOCH 6LT et le module logiciel d'inspection de la corrosion offrent les fonctionnalités pratiques d'un appareil de recherche de défauts et d'un mesureur d'épaisseur réunies au sein d'un seul appareil portable et ergonomique.

Mode de recherche des défauts

Recherche de la corrosion, détection et dimensionnement des indications, comme les piqûres




- Taux de rafraîchissement de l'écran de 60 Hz : ne ratez plus d'indications essentielles durant l'inspection




- Fonction de reconnaissance automatique de la sonde assurant une configuration instantanée de l'émetteur et du récepteur

Mode d'inspection de la corrosion


Enregistrement de mesures précises de l'épaisseur résiduelle de la paroi



- Algorithme de mesure propre aux mesureurs d'épaisseur pour davantage de précision



- Correction du parcours en V pour une précision améliorée avec les sondes à émission-réception séparées



- Véritable fonction de zéro automatique (« Do Zero ») pour une compensation précise de la sonde



- Contrôle automatique du gain (AGC) assurant l'efficacité et la répétabilité des mesures

ID	Thickness
001	0,501
002	0,406
003	0,402
004	0,302
005	0,207

- Vue de la grille pour organiser vos inspections et générer les rapports facilement