



con Software per la corrosione

Due modalità, uno strumento. Trasportare diversi apparecchi sul campo per le ispezioni di corrosione a ultrasuoni convenzionali non è più necessario. Il rilevatore di difetti EPOCH 6LT con il software per la corrosione integra in un unico strumento portatile e ergonomico le funzionalità di un rilevatore di difetti e di un misuratore di spessori.

Modalità di rilevamento di difetti




Scansione della corrosione e rilevamento-misura di difetti, come le vaiolature



- Frequenza di aggiornamento dello schermo di 60 Hz: nessun difetto mancato durante la scansione
- Funzione di Riconoscimento automatico della sonda per un'istantanea configurazione del pulsatore e del ricevitore

Modalità Corrosione

Precisa registrazione delle misure dello spessore residuo



ID	Thickness
001	0.501
002	0.408
003	0.402
004	0.302
005	0.207

- Algoritmo di misura per il misuratore di spessore per una maggiore precisione
- Correzione del V path per una precisione migliorata con i trasduttori a doppio elemento
- Reale funzione dello Zero per una precisa e veloce compensazione dell'usura
- Controllo automatico del guadagno (AGC) per delle misure efficienti e ripetibili
- Vista della griglia per ispezioni organizzate e una creazione di rapporti semplificata