

EPOCH 6LT

腐食検査用ソフトウェア

OLYMPUS[®]


2つのモードを1台に。従来型超音波検査のために複数の機器を現場まで運ぶのはもう終わりです。EPOCH 6LT探傷器および腐食検査用ソフトウェアは、探傷器と厚さ計の機能を1台の人間工学に基づいたポータブル装置にまとめています。

探傷モード

腐食をスキャンして孔食などの欠陥を検出し、サイズ測定を行います




- 60 Hzの画面更新速度: スキャン時に欠陥を見逃さない




- パルサーとレシーバーの設定を即時に設定できるプローブ自動認識機能

腐食モード


残存肉厚の精度の高い測定値を記録します



- より精度の高い厚さ測定専用機と同じ測定アルゴリズム



- 二振動子型探触子を使用時の精度を高めるためのV-パス補正



- 迅速で正確な磨耗補正のためのゼロ調整



- 効率的かつ再現性の高い自動感度調整(AGC)

ID	Thickness
001	0,251
002	0,406
003	0,402
004	0,302
005	0,207

- ミスの少ない検査と容易なレポート作成のためのグリッドビュー