



с ПО для коррозионного мониторинга

Два режима, один прибор. Больше нет необходимости носить с собой многочисленные устройства для проведения ультразвукового контроля коррозии. Портативный дефектоскоп EPOCH 6LT с ПО для коррозионного мониторинга совмещает в себе функциональные возможности дефектоскопа и толщиномера в удобном эргономичном корпусе.

Режим для дефектоскопии




Коррозионный мониторинг, выявление и измерение дефектов (питтинга)



- Частота обновления экрана 60 Гц: вы точно не пропустите ни один дефект при сканировании
- Автоматическое распознавание преобразователя для быстрой конфигурации генератора и приемника

Режим для коррозионного мониторинга

Высокоточное измерение остаточной толщины стенок



ID	Thickness
001	0,251
002	0,406
003	0,402
004	0,302
005	0,207

- Алгоритм измерения стандартного толщиномера для большей точности
- Коррекция V-пути для повышения точности при использовании раздельно-совмещенных преобразователей
- Функция Do-Zero для быстрой и точной компенсации износа
- Автоматическая регулировка усиления (APУ) для точных и воспроизводимых измерений
- Представление данных в виде сетки (таблицы) для быстрого создания отчетов