

# EPOCH<sup>®</sup> 6LT<sup>™</sup>


## 带有腐蚀软件

**OLYMPUS**<sup>®</sup>


两个模式，一台仪器！再也不需要将多个设备运载到现场进行常规超声腐蚀检测了。带有腐蚀软件的EPOCH 6LT探伤仪是一款兼具探伤仪功能和测厚仪功能的符合人体工程学要求的便携式仪器。

### 探伤模式

扫查腐蚀区域，探测并定量缺陷，如：点蚀




- 60 Hz屏幕刷新率：在扫查过程中不会漏检缺陷




- 自动探头识别功能，可以立即配置脉冲发生器和接收器

### 腐蚀模式


记录剩余壁厚的精确的测量数据



- 测厚仪的测量算法可提供更精确的数据



- 在使用双晶探头进行检测时，V声程校正功能可以提高测量数据的准确性



- 真正的零位补偿功能可以快速、精确地补偿探头磨损的情况



- 自动增益控制（AGC）有助于完成高效的、具有重复性的测量

ID	Thickness
001	0.501
002	0.406
003	0.402
004	0.302
005	0.207

- 栅格视图有助于完成条理清晰的检测，并方便地制作报告