

Specifications sheet

Item	Specifications
Rating	Input rating: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.80-0.45 A
Dimensions and mass (except protrusions)	531(W) x 190(D) x 351.4-510.1(H) mm, approx. 5.7 kg

スペックシート

項目	仕様
定格	入力定格：100-240V ~ 50/60Hz 0.80-0.45A
外形寸法・質量 (突起部含まず)	531(W) × 190(D) × 351.4~510.1(H) mm 約 5.7kg

规格表

項目	规格
额定参数	输入额定参数：100-240 V ~ 50/60 Hz 0.80-0.45 A
尺寸和重量 (除突出部)	531(宽) × 190(深) × 351.4~510.1(高)mm, 大约 5.7 kg