

Specifications sheet

Item	Specifications
Rating	Input rating: 100-240 V ~ 50/60 Hz 10 A
Dimensions and mass (except protrusions)	169(W) x 445(D) x 386(H) mm, approx. 11.3 kg

スペックシート

項目	仕様
定格	入力定格：100-240V ~ 50/60Hz 10A
外形寸法・質量 (突起部含まず)	169(W) × 445(D) × 386(H) mm 約 11.3kg

规格表

项目	规格
额定参数	输入额定参数：100-240 V ~ 50/60 Hz 10 A
尺寸和重量 (除突出部)	169 (宽) × 445 (深) × 386 (高) mm, 大约 11.3 kg