


## 内窥检测套装 用于**数据中心的维护**



数据中心存放着对业务至关重要的应用程序和数据，因此其内部服务器会产生大量热量。作为数据中心日常维护的一部分，必须严格控制供暖、通风和空调（HVAC）系统，以消除灰尘和较高温度和湿度所造成损坏的风险。

我们的内窥检测套装包含IPLEX视频内窥镜和其他一些推荐使用的工具，可对数据中心的HVAC系统进行高质量的检测。





## 明亮、清晰的图像

数据中心的许多水/空气循环管和管道必须保持良好状态。IPLEX视频内窥镜经过专门设计,可提供反映导管和管道内部状况的明亮、清晰的图像。

PulsarPic图像处理器主动调整亮度水平,以便清晰查看钢管的内壁。为了避免光晕,WiDER图像处理技术支持宽动态范围,即使在降低亮度时,也能保持黑暗区域的可视性。

## 使用光学适配器优化视图

可互换光学适配器可提供从近距离到远处物体的高质量图像,如管道过滤器、密封和管道接头。

例如,我们的光学适配器具有220度广角视角,可以让您同时观察到一个焊接部分的正面和背面。



## 进入难以到达的空间

数据中心HVAC系统的目视检查对于难以触及的目标来说非常困难,例如靠近天花板的管道和小型冷却系统。

我们的锥形Flex插入管通过TrueFeel响应式连接优化了刚度和柔性,可顺利插入带有弯头的复杂管道。如半柔性导管和对中装置等实用附件,可让内窥镜进入难触及的区域。

## 提供多种内窥镜,完成多项任务

RVI套装包含各种内窥镜,长度范围为2-30米,可支持各种管道的检查。IPLEX GX和IPLEX Gair视频内窥镜采用互换式内窥镜设计,可快速切换到适合应用的更长或更短的内窥镜。



## 推荐使用的套装

### 手持式套装



IPLEX G Lite视频内窥镜

IPLEX G Lite视频内窥镜, $\Phi$ 6毫米;内窥镜长度:2米, 3.5米, 10米	IPLEX G Lite 视频内窥镜, $\Phi$ 4毫米, 内窥镜长度:2米, 3.5米。
AT120D/NF-IV96G 6毫米观察端部光学适配器	AT120D/NF-IV94G 4毫米观察端部光学适配器
AT120D/FF-IV96G 6毫米观察端部光学适配器	AT120D/FF-IV94G 4毫米观察端部光学适配器
AT120S/NF-IV96G 6毫米观察端部光学适配器	AT100S/NF-IV94G 4毫米观察端部光学适配器
AT120S/FF-IV96G 6毫米观察端部光学适配器	AT100S/FF-IV96G 4毫米观察端部光学适配器
AT220D-IV76 8.4毫米观察端部光学适配器	-
用于6毫米直径镜头(插入管)的对中装置*	用于4毫米直径镜头(插入管)的对中装置*
MAJ-2342导管, 用于6毫米直径、10米的内窥镜	-
柔性留置管, 10毫米外径*	

\*第三方产品。

### 8英寸大显示器套装



IPLEX GX视频内窥镜

IPLEX GX视频内窥镜, $\phi$ 6毫米;内窥镜长度:2米, 3.5米, 7.5米, 10米	IPLEX GX视频内窥镜, $\phi$ 4毫米内窥镜长度:2米, 3.5米。
AT120D/NF-IV96G 6毫米观察端部光学适配器	AT120D/NF-IV94G 4毫米观察端部光学适配器
AT120D/FF-IV96G 6毫米观察端部光学适配器	AT120D/FF-IV94G 4毫米观察端部光学适配器
AT120S/NF-IV96G 6毫米观察端部光学适配器	AT100S/NF-IV94G 4毫米观察端部光学适配器
AT120S/FF-IV96G 6毫米观察端部适配器(光学适配器)	AT100S/FF-IV94G 4毫米观察端部适配器(光学适配器)
AT220D-IV76 8.4毫米观察端部光学适配器	-
用于6毫米直径镜头的对中装置*	用于4毫米直径镜头(插入管)的对中装置*
用于6毫米直径、7.5米长内窥镜的MAJ-2341导管	-
用于6毫米直径、10米长内窥镜的MAJ-2342导管	-
柔性留置管, 10毫米外径*	

\*第三方产品。

### 超长套装



IPLEX GAir视频内窥镜

IPLEX GAir视频内窥镜, $\phi$ 8.5毫米, 内窥镜长度:20米, 30米。
AT120D/NF-IV98GA 8.5毫米观察端部光学适配器
AT120D/FF-IV98GA 8.5毫米观察端部光学适配器
AT120S/NF-IV98GA 8.5毫米观察端部光学适配器
AT120S/FF-IV98GA 8.5毫米观察端部光学适配器
AT220D-IV98GA 10毫米观察端部光学适配器
对中装置MAJ-1935
引导头MAJ-2484
推杆适配器MAJ-2486
推杆*

\*第三方产品。

注:虽然套装的标配是我们推荐使用的部件,但是您也可以根据自己的需要选配部件,定制您的套装。

## 配件



### 柔性留置管

可自由定型的柔韧刚性管。可轻松弯曲成任何形状，以接近目标，完成内窥检测。

外径为10毫米。



### 对中装置

可将插入管固定在管道内的中心位置。可用于直径为4毫米、6毫米和8.5毫米的镜头(插入管)。



### 柔性导管

柔性导管可增加插入管的刚性，便于将镜头插入到更深的区域。可用于7.5米和10米的内窥镜。



### 引导头

将引导头连接到镜头(插入管)端部后，可使镜头(插入管)轻松地通过管道接头，减少了与管道内表面的摩擦。可用于20米和30米的内窥镜。



### 推杆适配器

将推杆安装到内窥镜上。推杆和专用适配器组合后，可使内窥镜轻松地通过弯头进入管道深处。可用于20米和30米的内窥镜。