

Specifications sheet

Item	Specifications
Rating	Input Rating: 100-240V ~ 50/60Hz. 1.5A
Dimensions and mass (except protrusions)	610(W) x 190.1(D) x 384.15-534.15(H) mm, approx. 6.8 kg

スペックシート

項目	仕様
定格	入力定格：100-240V ~ 50/60Hz. 1.5A
外形寸法・質量 (突起部含まず)	610(W) × 190.1(D) × 384.15~534.15(H) mm 約 6.8kg

规格表

项目	规格
额定参数	输入电源：100-240V ~ 50/60Hz. 1.5A
尺寸和重量 (除突出部)	610(宽) × 190.1(深) × 384.15~534.15(高)mm, 大约 6.8 kg



AM5208 02

Issued in August, 2022