


工业



外壁探头简介



EVIDENT

外壁探头简介

外壁探头用于从外部检测金属棒和金属管。它们的线圈环绕着材料，因此外壁探头通常被称为环绕线圈。


外壁探头有三种线圈配置：

1. 绝对型：绝对型线圈可以探测到较长的轴向缺陷、电导率的变化，并用于监测热处理过程。这种线圈配置还可用于监测壁厚，以探测到管壁变薄情况。
2. 差分型：主要用于探测点蚀和裂纹。
3. 可切换型：通过切换开关，可在任一种模式下使用。

外壁线圈采用经久耐用的不锈钢面板制造。标准探头孔的尺寸范围为0.38毫米到38.1毫米。由于外壁线圈有多种尺寸和频率，可在订购时按照客户规格制造。

如何订购

要订购外壁探头，请提供探头类型、频率、探头直径和线圈类型等信息。



(1) 针对POWERLINK版本的外壁探头，请按ODL订购。

(2) 所需的间隙量取决于检测频率和被检材料。如果您还有疑问，请联系您当地的销售代表了解更多详情。

探头的制造便于安装。探头尺寸(长×宽×高)为7.62 cm × 3.05 cm × 7.87 cm。

电缆和连接器

标准外壁探头配有一个可拆卸的LEMO Triax连接器。对于标准探头 (LEMO Triax)，使用标准的可拆卸电缆SPO-6472 (P/N 9122244) [U8800091]。

POWERLINK外壁探头配有7针LEMO连接器。电缆单独出售。对于POWERLINK探头，使用可拆卸电缆CL/SC/6 (工件编号:9122083) [U8800073]。

要了解定价或其他信息，请联系您当地的销售代表，或在EvidentScientific.com网站上联系我们。

- EVIDENT公司已通过ISO14001认证。
- EVIDENT公司已通过ISO9001认证。

- 所有公司和产品名称均为其各自所有者的注册商标和/或商标。
- 技术规格和外观如有变化，恕不另行通知，制造商也不承担责任。
- POWERLINK是Evident公司或其子公司的商标。

EvidentScientific.com

EVIDENT

EVIDENT 公司
Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0910, Japan

OLYMPUS