

Vanta RFA-Handanalysatoren

Flexible Optionen für die Analyse von Edelmetallen



Kostengünstig
Vanta Element

Tischgerät
Vanta GX

Vielseitig
Vanta L- und C-Serie

Integrierte anwendungsspezifische PDF-Berichterstellung		Standard	Standard	Standard
Stromversorgung	Akkubetrieb	√	-	√
	Aufladegerät	Externes Akkuladegerät	-	Ladestation zum Aufladen des Vanta Analysators und Ersatzakkus
	Wechselstrombuchse	√	√	√
Kameras	Zielkamera	-	Standard	Optional
	Probenkamera	-	-	Optional
Messfleckgrößenanalyse		~10 mm	6 mm	~10 mm Standard
Detektor		PIN	PIN- oder SDD-Modelle	Optionale ~3 mm kleine Punktkollimation (C-Serie)
Kompatibilität des Zubehörs	① Gerätestandfuß (erfordert PC/Tablet/ Telefon)	Optional	-	PIN: L-Serie
	② Work Station (erfordert PC/Tablet/ Telefon)	-	-	SDD: C-Serie
Gewährleistung		Für Informationen zu unserer Garantieleistung kontaktieren Sie Ihren zuständigen Evident Vertreter.		
Röntgenröhre		5 Jahre	5 Jahre	Optional



Vanta Gerätestandfuß

Beim Testen kleiner Gegenstände fungiert der Vanta Gerätestandfuß als leichter, portabler Prüfstand und abgeschirmte Prüfkammer. Kein Strom erforderlich.



Vanta Work Station

Die portable Vanta Work Station verfügt über eine vollständig verriegelbare Abdeckung und eine 360°-Abschirmung, sodass sie sich zum Testen kleiner Objekte (wie Schmuck) eignet. Akkubetrieben oder Wechselstrom.

Weitere Informationen zu Vanta RFA-Handanalysatoren finden Sie auf EvidentScientific.com.