

Analísadores por XRF Vanta™

Opções flexíveis para análise de metais preciosos

EVIDENT



Econômico
Vanta Element™



Para bancada
Vanta GX



Versátil
Vanta séries L e C

Relatórios em PDF personalizados integrados		Padrão	Padrão	Padrão
Alimentação	Bateria	√	-	√
	Carregamento	Carregador externo de bateria	-	Estação de acoplamento para carregar o analisador Vanta e a bateria sobressalente
	Conector CA	√	√	√
Câmeras	Câmera de mira	-	Padrão	Opcional
	Câmera de amostra	-	-	Opcional
Análise de tamanho do ponto		~10 mm	6 mm	~10 mm padrão
Detector		PIN	Modelos PIN ou SDD	Colimação de ponto pequeno opcional de ~3 mm (série C)
Compatibilidade dos acessórios	① Suporte de campo (requer PC/tablet/telefone)	Opcional	-	PIN: série L
	② Estação de trabalho (requer PC/tablet/telefone)	-	-	SDD: série C
Garantia		Para mais detalhes sobre nossa garantia, fale com seu representante local da Evident.		
Tubo		5 anos	5 anos	Opcional



Suporte de campo Vanta

Ao testar pequenos itens, o suporte de campo Vanta oferece um suporte de teste portátil e leve junto com uma câmara de amostra blindada. Além disso, não requer eletricidade.



Estação de trabalho Vanta

A estação de trabalho Vanta tem uma tampa totalmente travável e blindagem integral, o que a torna conveniente para o teste de pequenos objetos, p. ex., joias. Alimentado por bateria ou fonte CA.

Para saber mais sobre os analisadores por fluorescência de raios X Vanta, acesse EvidentScientific.com.