


Acquisire una visione di insieme risparmiando tempo Mediante encoder a carrello per B-Scan



Misuratore di spessori 38DL PLUS[®] con opzione software B-scan con acquisizione mediante encoder a carrello



Consultazione del B-scan nel programma GageView

Vantaggi

- Produzione di B-scan di spessori con acquisizione su un asse mediante encoder collegato al 38DLP
- Acquisizione e visualizzazione di un profilo di spessore su una distanza lineare
- Registrazione dei B-scan per consultazione sul 38DLP o per upload nell'interfaccia per gli spessori GageView[®] in modo da ampliare le funzionalità di creazione di rapporti

Applicazioni

Acquisizione di informazioni fondamentali mediante l'analisi di aree soggette a corrosione o vaiolatura:

- Tubazioni
- Pareti e pavimenti di serbatoi