


Veja grandes imagens e economize tempo

Use o B-scan Buggy



Medidor de espessura 38DL PLUS com software opcional Encoded B-scan e Buggy



Explore os B-scan na interface do programa GageView

Vantagens

- Conecte um codificador ao 38DL PLUS para produzir uma única linha de espessura de B-scan codificado
- Capture e exiba o perfil da espessura sobre uma distância linear
- Salve B-scan e examine-os no 38DL ou carregue-os na interface do medidor de espessura GageView[®] para expandir os recursos para relatórios

Aplicações

Obtenha informações valiosas através da análise de áreas de pitting ou corroídas:

- Tubulação
- Fundos e paredes de tanques