


查看大幅图像，节省大量时间 使用B扫描小车形编码器



38DL PLUS测厚仪，带有编码B扫描软件选项和小车型编码器



GageView的Thickness（厚度）程序中的B扫描查看功能

优势特性

- 将编码器连接到38DLP仪器，以生成单线编码厚度B扫描
- 在线性距离上采集并显示厚度剖面图
- 保存B扫描，以在38DLP仪器上回顾B扫描，或将B扫描上传到GageView的Thickness（厚度）程序界面中，以制作带有B扫描信息的报告。

应用

通过对腐蚀区域或点蚀区域进行分析，获得有关被测样件的宝贵信息：

- 管材
- 储罐的底部和罐壁