

Přípevnění přibližovací hlavy DSX10-UZH/DSX10-SZH



Pokud chcete ke svému systému připevnit přibližovací hlavu, podle rozměrů uvedených níže si na stojanu, k němuž bude přibližovací hlava DSX10-UZH/DSX10-SZH připevňována, připravte otvor pro objímku ($\varnothing 20$), čep M6 (3 pozice) a styčný kolík.

Dbejte na to, aby se mezi přibližovací hlavou a stojanem nenacházela žádná mezera. V opačném případě by mohlo dojít k vniknutí nečistot, prachu nebo vody a k poškození produktu.

Na zadní straně přibližovací hlavy se nachází kryt, aby nedocházelo k vytváření statické elektřiny. Kryt nedemontujte. Dávejte pozor, abyste se nedotkli desky. Nepřipevňujte přibližovací hlavu ke stojanu, když je nakloněna o 90° nebo více.

Ověřte, že produkt v kombinaci s přibližovací hlavou splňuje národní předpisy platné v místě, kde je produkt používán.

(Jednotka: mm)
Tolerance je
doporučená hodnota.



EVIDENT CORPORATION