


DSX10-UZH/DSX10-SZH zoomfej csatlakoztatása


Ha csatlakoztatja a zoomfejet a rendszerhez, az alábbi méretek tekintetbevételével, készítse elő a környilást ($\varnothing 20$), az M6 érintkezési pontokat (3 pozíció) és a csatlakozónylást az állványhoz, ahol a DSX10-UZH/DSX10-SZH zoomfej csatlakozni fog hozzá. Győződjön meg róla, hogy nincs rés a zoomfej és az állvány között. Ellenkező esetben kosz/por vagy víz kerülhet bele, és a termék károsodhat. A zoomfej hátulján borítás található, amely a sztatikus elektromosságtól véd. Ne távolítsa el a borítást. Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a lapot. Ne csatlakoztassa a zoomfejet az állványhoz, ha 90° vagy nagyobb dőlésszögben áll. Győződjön meg róla, hogy a zoomfejjel szerelt termék megfelel a helyi (országos) előírásoknak, ahol a terméket használja.

(Mértékegység: mm)
A túrérszámítás csak javasolt érték.



M6 érintkezési pont mélysége:
12 vagy több ajánlott.

$\varnothing 20_{+0,033/-0}$ környilás



M6 érintkezési pont mélysége:
12 vagy több ajánlott.

Csatlakozónylás: $\varnothing 10f8$, magasság: 5 vagy kevesebb a zoomfej érintkezési felületétől

M6 érintkezési pont mélysége: 12 vagy több ajánlott.



EVIDENT CORPORATION