



Прикрепление масштабирующей головки DSX10-UZH/DSX10-SZH

При креплении масштабирующей головки на системе руководствуйтесь размерами, приведенными ниже, и подготовьте отверстие для втулки ($\varnothing 20$), отверстия, высверленные сверлом М6 (3 шт.), и опорный штырь для стойки, на которой закрепляется масштабирующая головка DSX10-UZH/DSX10-SZH.

Убедитесь, что между масштабирующей головкой и стойкой нет зазора. В противном случае возможно попадание грязи/пыли или воды, что может привести к повреждению изделия. Задняя часть масштабирующей головки накрыта крышкой во избежание накопления статического электричества. Не снимайте крышку. Будьте осторожны и не касайтесь платы. Не закрепляйте масштабирующую головку на стойке под наклоном 90° или больше.

Убедитесь, что изделие с установленной масштабирующей головкой соответствует нормативным требованиям, действующим в месте (стране) эксплуатации изделия.

(Единицы измерения: мм)
Погрешность выражена рекомендуемой величиной.



EVIDENT CORPORATION