

# Specifications sheet

Item	Specifications
Rating	Input Rating: 100-240V ~ 50/60Hz. 1.5A
Dimensions and mass (except protrusions)	520(W) x 166(D) x 351.1-481.1(H) mm, approx. 5.1 kg

# スペックシート

項目	仕様
定格	入力定格：100-240V ~ 50/60Hz. 1.5A
外形寸法・質量 (突起部含まず)	520(W) × 166(D) × 351.1~481.1(H) mm 約 5.1kg

# 规格表

項目	规格
额定参数	输入电源：100-240V ~ 50/60Hz. 1.5A
尺寸和重量 (除突出部)	520(宽) × 166(深) × 351.1~481.1(高)mm, 大约 5.1 kg



AX9408 01

**OLYMPUS**