

通用型置位识别式DIC物镜转换器(7孔) / 通用型置位识别式DIC物镜转换器(6孔)

U-D7RES / U-D6RES

将通用型置位识别式DIC物镜转换器(U-D7RES / U-D6RES)连接到显微镜主机(BX53F或BX53F2),使其能够使用显微镜的光强管理功能。将通用型置位识别式DIC物镜转换器(U-D7RES / U-D6RES)连接到显微镜主机(BX63F)或通用型定位信息通讯器(U-CBS),使其能够读出通用型置位识别式DIC物镜转换器的孔位信息。

1 电缆连接

连接到显微镜主机

如下图所示,将通用型置位识别式DIC物镜转换器附随的电缆夹粘在显微镜主机的背面,布置好电缆。

* 如果电缆架位置明显偏移,电缆就无法达到接口。安装电缆夹时确认电缆能够达到接口。

用于置位识别式物镜转换器的电缆

与显微镜机架上凹槽的高度对齐。
与标签右侧边缘对齐。

与显微镜机架背面和下面的分界线对齐。

BX43F

BX63F

用于通用性置位识别式DIC物镜转换器的电缆

如果连接到BX53主机(BX53F)或BX53(LED)主机(BX53F2),请参阅各显微镜主机附随的使用说明书。

如果连接到通用型定位信息通讯器(U-CBS),或通用型置位识别式物镜转换器专用分配器(U-IFRES)

请参阅U-CBS附随的使用说明书。

2 操作步骤

关于操作步骤,请参阅BX43F、BX53F、BX53F2、BX63F和U-CBS附随的使用说明书。

* 组合使用U-D6RES和BX63F时,BX63F附随的触摸屏控制器上系统设置里的物镜转换器,请选择[U-D7RES]。

3 规格

项目	规格	
U-D7RES	尺寸	119.5(W)×134.5(D)×47.2(H)mm
	重量	1.1kg
U-D6RES	尺寸	107.5(W)×116(D)×48.2(H)mm
	重量	0.7kg

废弃本产品时,务请遵从当地的法律或规定。如果有问题请与奥林巴斯公司联系。



本产品是符合CE标识的系统产品的一部分。

请参阅系统产品使用说明书的有关CE标志的安全说明。

本产品将从2022年4月1日起由EVIDENT CORPORATION制造。
如果对本产品有不明之处,请通过下述服务中心网站跟本公司联系,或跟购买本产品的经销商联系。
销售商名称-地址
仪景通光学科技(上海)有限公司
总部:上海市自由贸易试验区日樱北路199-9号102及302部位
售后服务热线:400-969-0456