

Analizadores XRF Vanta™

Opciones flexibles para analizar metales preciosos



Rentabilidad
Vanta Element™

Trabajo en mesa
Vanta GX

Versatilidad
Series Vanta L y C

Informes PDF personalizados		Estándar	Estándar	Estándar
Fuente de alimentación	Funcionamiento por batería	√	-	√
	Cargador	Cargador de batería externo	-	Estación de carga para cargar el analizador Vanta y la batería de repuesto
	Toma de CA	√	√	√
Cámaras	Cámara de enfoque	-	Estándar	Opcional
	Cámara de muestra	-	-	Opcional
Análisis con puntos de colimación (tamaño)		~10 mm	6 mm	~10 mm (estándar)
Detector		PIN	Modelos con detector PIN o SDD	Punto de colimación pequeño opcional de ~3 mm (serie C)
Compatibilidad de accesorios	① Soporte de campo (requiere PC/tableta/teléfono)	Opcional	-	PIN: Serie L
	② Estación de trabajo (requiere PC/tableta/teléfono)	-	-	SDD: Serie C
Garantía		Para obtener más detalles sobre nuestra garantía, contacte con su representante local.		
Tubo		5 años	5 años	Opcional



Soporte de campo Vanta

Al analizar pequeñas muestras, el soporte de campo Vanta ofrece un banco de ensayo portátil y liviano con una cámara de ensayos blindada. No requiere electricidad.



Estación de trabajo Vanta

La estación de trabajo portátil Vanta se dota de una cubierta completamente (360°) blindada, que la hace ideal para analizar objetos pequeños como joyas. Alimentación por batería o corriente alterna (CA).

Para conocer más acerca de los analizadores XRF Vanta, visite EvidentScientific.com.